

HOLEX**Raktas su šarnyru vienoje ir veržliarakčiu kitoje pusėje, Rakto dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621500 12
GTIN	4045197480262
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu, iš abiejų pusių vienodo dydžio raktais. Galvutę galima pasukti maždaug 180° kampū.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis	191 mm
Žiaunų plotis	25,2 mm
Žiaunų aukštis	7 mm
Rakto dydis	12 mm
Perdavos profilis	galvutės 12-briaunės
Galvos Ø	17,8 mm
Judinama galvutė	180 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldinti šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas, chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

