

**Deimantinė šlifavimo taurė D×T×H (mm), 100×20×20, Tipas: D126****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597620 D126
GTIN	9003176899301
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviu sluoksniu. Universalus grūdėtumas - vidutinė ir tiksli paviršiaus kokybė, nuimama labai daug medžiagos. **Specifikacija: D126C75B DIAGO W karbidai.**

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti **kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies.** Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D126
Šlifavimo priemonių kodas	D
Specifikacija	D126C75B DIAGO W karbidai
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas

Forma	12V9
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×20×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	2 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		