



Deimantinis šlifavimo- pjovimo diskas D×T×H (mm), 75×0,8×20, Tipas: D126



Užsakymo data

Užsakymo numeris	598590 D126
GTIN	9003171578003
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo pjovimo diskas, deimantinė danga sintetinių dervų pagrindu, labai patvarus, geriausios pjovimo savybės.

Specifikacija: D126C75B-W karbidai.

Paskirtis:

- **Kietlydinio pjovimas stacionariomis pjovimo staklėmis.**
- **Rekomenduojama naudoti aušinimo skystį (eksploatavimo trukmė, temperatūra, našumas).**
- **Pjovimo greitis 20 -40 m/s.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D126
Specifikacija	D126C75B-W-karbidai
Šlifavimo būdas	Pjovimas
Šlifavimo priemonės	Deimantinė

Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	kietlydininės
Forma	1A1R
Disko Ø D	75 mm
Disko plotis T	0,8 mm
Produkto pavadinimo požymis	75x0,8x20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U	0,8 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	5 mm
pavaros mechanizmas	Stacionarios pjovimo staklės
Rekomenduojamas apskritiminis greitis	20 - 40 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		