



## Nerūdijančio plieno šarnyrinis kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių Ø: 20-35mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 627990 20-35  |
| GTIN             | 4020772052188 |
| Produktų klasė   | 63Q           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Šarnyrinis kablinis raktas su nosele.  
Nerūdijantis plienas.

**Paskirtis:**

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

### Techninis aprašymas

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| visas ilgis           | 165 mm                     |
| išoriniam veržlių Ø   | 20 - 35 mm                 |
| Tipas                 | 775                        |
| Gamintojo pavadinimas | 775NI                      |
| Medžiaga              | Nerūdijantis plienas, INOX |
| Produkto rūšis        | Kablinis raktas            |