



Deimantinis lyginimo įrankis su MK1 laikikliu, Deimantų svoris: 0,7ct



Užsakymo data

Užsakymo numeris	599720 0,7
GTIN	9003173163542
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra **vienkartinis**, kai pasiekama susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdėlių keitimas rėmelyje negalimas.)

Su plokštuma raktui, kad būtų lengva demontuoti. **Viengrūdis** deimantinis diskų lygintuvas.

Paskirtis:

Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniems darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis $< 2 \times D$) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų. Tiesių, **truputį įgaubtų ir išgaubtų** šlifavimo diskų profilių išoriniam užapvalinimui, plokščiam, **iš vidaus užapvalintam ir becentriniam šlifavimui**. Būtina atsižvelgti į atitinkamą įmontavimo padėtį (posvyris nuo 3° iki 15° nuo šlifavimo disko centro abiem ašies kryptimis). Kad lygintuvas dėvėtusi tolygiai, reguliariai reikia jį laikiklyje pasukti 90° .

Techninis aprašymas

Lygintuvo tipas	Viengrūdis
Bendras ilgis L	49 mm
Deimantų svoris	0,7 ct
šlifavimo diskams, kurių matmenys	$\varnothing 250 \times 50 - \varnothing 400 \times 35$ mm
Galvutės $\varnothing D_2$	12,4 mm
Šlifavimo priemonių kodas	D

Produkto rūšis

Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai