



Deimantinis lyginimo įrankis cilindrinis, Deimantų svoris: 1,5ct



Užsakymo data

Užsakymo numeris	599700 1,5
GTIN	9003174460824
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra **vienkartinis**, kai pasiekama susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.) **Viengrūdis** deimantinis diskų lygintuvas.

Paskirtis:

Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniams darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis < 2×D) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų. Tiesių, **truputį įgaubtų ir išgaubtų** šlifavimo diskų profilių išoriniam užapvalinimui, plokščiam, **iš vidaus užapvalintam ir becentriniam šlifavimui**. Būtina atsižvelgti į atitinkamą įmontavimo padėtį (posvyris nuo 3° iki 15° nuo šlifavimo disko centro abiem ašies kryptimis). Kad lygintuvas dėvėtusi tolygiai, reguliariai reikia jį laikiklyje pasukti 90°.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	70 mm
Deimantų svoris	1,5 ct
Lygintuvo tipas	Viengrūdis
šlifavimo diskams, kurių matmenys	Ø400×100 – Ø800×50 mm
Galvutės Ø D ₁	10 mm
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

