



## Deimantinis lyginimo įrankis cilindrinis, Deimantų svoris: 0,7ct



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	599700 0,7
GTIN	9003174460800
Produktų klasė	53Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra **vienkartinis**, kai pasiekama susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.) **Viengrūdis** deimantinis diskų lygintuvas.

#### Paskirtis:

Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniams darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis  $< 2 \times D$ ) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų. Tiesių, **truputį įgaubtų ir išgaubtų** šlifavimo diskų profilių išoriniam užapvalinimui, plokščiam, **iš vidaus užapvalintam ir becentriniam šlifavimui**. Būtina atsižvelgti į atitinkamą įmontavimo padėtį (posvyris nuo  $3^\circ$  iki  $15^\circ$  nuo šlifavimo disko centro abiem ašies kryptimis). Kad lygintuvas dėvėtusi tolygiai, reguliariai reikia jį laikiklyje pasukti  $90^\circ$ .

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	70 mm
Lygintuvo tipas	Viengrūdis
Deimantų svoris	0,7 ct
šlifavimo diskams, kurių matmenys	$\varnothing 250 \times 50 - \varnothing 400 \times 35$ mm
Galvutės $\varnothing D_1$	10 mm
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

