



## Dvigubas šarnyrinis įstatomas raktas, Rakto dydis: 10X11 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu; tikslūs raktų dydžiai; 12-briaunis. Įmontuota spaudžiamoji spyruoklė laiko galvas nustatytoje padėtyje.

Tvirtas dvigubos T formos profilinis kotas; su plonasienėmis, giliomis AS-Drive profilio galvutėmis. Judinamos galvutės (reguliuojamos iki 220°).

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas (jokių aštrių briaunų).

### Techninis aprašymas

Galvutės $\varnothing D_1$	14,7 mm
Galvutės $\varnothing D_2$	15,9 mm
Rakto ilgis L	202 mm
Rakto dydis $d_2$	11 mm
Rakto dydis $d_1$	10 mm
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas