

HOLEX**Raktas su šarnyru vienoje ir veržliarakčiu kitoje pusėje, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621500 19
GTIN	4045197480347
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu, iš abiejų pusių vienodo dydžio raktais. Galvutę galima pasukti maždaug 180° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	19 mm
Žiaunų plotis	41,6 mm
Žiaunų aukštis	8,5 mm
Rakto ilgis	251 mm
Perdavos profilis	galvutės 12-briaunės
Galvos Ø	25,8 mm
Judinama galvutė	180 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldinti šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas, chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

