


Garant**CNGA 09T308, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255406 G
GTIN	4045197895301
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Aprašymas:

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliajam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: BU7220

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,2 mmPastūma f : 0,05 - 0,15 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 140 m/min

Pjovimo briaunų forma: G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	BU7220
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 140 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	CBN
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo briaunų forma	G
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNGA 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		