


Garant**CNGA 09T304, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 255403 G |
| GTIN | 4045197895097 |
| Produktų klasė | 21H |

Aprašymas**Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Aprašymas:

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliajam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: BU7220

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,2 mmPastūma f : 0,05 - 0,15 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 140 m/min

Pjovimo briaunų forma: G

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|--------|
| Pjovimo briaunų forma | G |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Ašmenys | CBN |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys | BU7220 |
| Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 90 - 140 m/min |
| Pastūma f | 0,05 - 0,15 mm/aps, |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNGA 09T304 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Produkto pavadinimo požymis | BU7220 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | tinka | | |
| pertraukiamas | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |