



## Deimantinis lyginimo įrankis su MK0 laikikliu, Deimantų svoris: 0,4ct



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	599710 0,4
GTIN	9003172494562
Produktų klasė	53Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra **vienkartinis**, kai pasiekiamą susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.)

Su plokštuma raktui, kad būtų lengva demontuoti. **Viengrūdis** deimantinis diskų lygintuvas.

#### Paskirtis:

Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniems darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis  $<2 \times D$ ) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų. Tiesių, **truputį įgaubtų ir išgaubtų** šlifavimo diskų profilių išoriniam užapvalinimui, plokščiam, **iš vidaus užapvalintam ir becentriniam šlifavimui**. Būtina atsižvelgti į atitinkamą įmontavimo padėtį (posvyris nuo  $3^\circ$  iki  $15^\circ$  nuo šlifavimo disko centro abiem ašies kryptimis). Kad lygintuvas dėvėtusi tolygiai, reguliariai reikia jį laikiklyje pasukti  $90^\circ$ .

### Techninis aprašymas

šlifavimo diskams, kurių matmenys	$\varnothing 125 \times 30 - \varnothing 250 \times 15$ mm
Lygintuvo tipas	Viengrūdis
Bendras ilgis L	31,5 mm
Deimantų svoris	0,4 ct
Galvutės $\varnothing D_2$	9,3 mm
Šlifavimo priemonių kodas	D

Produkto rūšis

Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai