

**Garant****DNGA 150604, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255445 G
GTIN	4045197895288
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

**Aprašymas:**

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliajam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 140 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų forma	G
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 140 m/min
Kietlydinys	BU7220
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertaukiamas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	CBN
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNGA 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		