

**Garant****CNGA 120416, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255421 G
GTIN	4045197895257
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

**Aprašymas:**

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliajam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Kampo spindulys: 1,6 mm

Kietlydinys: BU7220

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 140 m/min

Pjovimo briaunų forma: G

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų forma	G
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 140 m/min
Pastūma $f$	0,05 - 0,15 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertaukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	BU7220
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNGA 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		