

Garant**DNGA 110408, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255442 G
GTIN	4045197895271
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Aprašymas:

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliajam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,2 mmPastūma f : 0,05 - 0,15 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 140 m/min**Techninis aprašymas**

Ašmenys	CBN
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,2 mm
Kietlydinys	BU7220

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 140 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo briaunų forma	G
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNGA 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		