


Garant**CNGA 120404, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255409 G
GTIN	4045197895226
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Aprašymas:

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliajam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: BU7220

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,2 mmPastūma f : 0,05 - 0,15 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 140 m/min

Pjovimo briaunų forma: G

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Kietlydinys	BU7220

Pjovimo briaunų forma	G
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertaukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNGA 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		