


**Garant****WNGA 060404, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255469 G
GTIN	4045197895455
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Modelis:**

3 pjovimo briaunos.

**Aprašymas:**

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliajam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 140 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo briaunų forma	G
Kietlydinys	BU7220

Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,05 - 0,2 mm
Ašmenys	CBN
Pjovimo greitis v <sub>c</sub> pagrindiniam naudojimui	90 - 140 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNGA 060404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		