

Garant**CCGW 120408, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265424 G
GTIN	4045197895578
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: BU7220

Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,12 mmPastūma f : 0,04 - 0,12 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 160 m/min

Pjovimo briaunų forma: G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,12 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	BU7220
Ašmenys	CBN

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 160 m/min
Pjovimo briaunų forma	G
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertaukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGW 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		