

Garant
DCGW 11T304, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G

Užsakymo data

Užsakymo numeris	265439 G
GTIN	4045197895622
Produktų klasė	21H

Aprašymas
Modelis:

2 pjovimo briaunos.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

 Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,12 mm

 Pastūma f : 0,04 - 0,12 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 160 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	BU7220
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	CBN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjovimo briaunų forma	G
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 160 m/min
Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,12 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGW 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		