



Dvigubas šarnyrinis įstatomas raktas, Rakto dydis: 14X15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	621400 14X15
GTIN	4018754025732
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu; tikslūs raktų dydžiai; 12-briaunis. Įmontuota spaudžiamoji spyruoklė laiko galvas nustatytoje padėtyje.

Tvirtas dvigubos T formos profilinis kotas; su plonasiėmis, giliomis AS-Drive profilio galvutėmis. Judinamos galvutės (reguliuojamos iki 220°).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas (jokių aštrių briaunų).

Techninis aprašymas

Galvutės $\varnothing D_2$	20,9 mm
Rakto dydis $_1$	14 mm
Galvutės $\varnothing D_1$	19,7 mm
Rakto dydis $_2$	15 mm
Rakto ilgis L	227 mm
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas