



Dvigubas šarnyrinis įstatomas raktas, Rakto dydis: 16X18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	621400 16X18
GTIN	4018754025763
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu; tikslūs raktų dydžiai; 12-briaunis. Įmontuota spaudžiamoji spyruoklė laiko galvas nustatytoje padėtyje.

Tvirtas dvigubos T formos profilinis kotas; su plonasienėmis, giliomis AS-Drive profilio galvutėmis. Judinamos galvutės (reguliuojamos iki 220°).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas (jokių aštrių briaunų).

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	18 mm
Rakto ilgis L	249 mm
Galvutės Ø D ₂	24,7 mm
Rakto dydis ₁	16 mm
Galvutės Ø D ₁	22,2 mm
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas