

**Garant****CCGW 060204, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265406 G
GTIN	4045197895516
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: BU7220

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmPastūma  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 160 m/min

Pjovimo briaunų forma: G

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų forma	G
Ašmenys	CBN
Pjūvio gylis $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 160 m/min
Kietlydinys	BU7220
Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGW 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		