

**Deimantinis lyginimo įrankis su MK0 laikikliu, Deimantų svoris: 1,5ct****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	599710 1,5
GTIN	9003174684978
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra **vienkartinis**, kai pasiekiamā susidėvėjimo riba, ją visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.)

Su plokštuma raktui, kad būtų lengva demontuoti. **Viengrūdis** deimantinis diskų lygintuvas.

Paskirtis:

Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemos radialinės ir galinės mušimas, šlifavimo diskų profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniamams darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Jtvirtinimo būdas (laisvas ilgis $<2 \times D$) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų. Tiesių, **truputį įgaubtų ir išgaubtų** šlifavimo diskų profilių išoriniam užapvalinimui, plokščiam, **iš vidaus užapvalintam ir becentriniam šlifavimui**. Būtina atsižvelgti į atitinkamą įmontavimo padėtį (posvyris nuo 3° iki 15° nuo šlifavimo diskų centro abiem ašies kryptimis). Kad lygintuvas dėvėtusi tolygiai, reguliarai reikia jį laikiklyje pasukti 90° .

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	42 mm
Šlifavimo diskams, kurių matmenys	$\varnothing 400 \times 100 - \varnothing 800 \times 50$ mm
Deimantų svoris	1,5 ct
Lygintuvo tipas	Viengrūdis
Galvutės $\varnothing D_2$	14 mm
Šlifavimo priemonių kodas	D

Produkto rūšis

Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai