

Kalibrinis kamštis su skaičiais išreikšta tolerancija su užlaida nusidėvėjimui, Tipas: H



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484026 H |
| GTIN | 2050001952523 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

SVARBU: produktą galima konfigūruoti

Tolerancijos laukas: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kokybė: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominalus dydis: 40.001 - 50 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164.

Ribinė kalibruojanti šakutė su skaičiais išreikšta tolerancija pvz., Nr. 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Pastaba:

- **Prašome nurodyti tikslų nominalųjį \varnothing ir tolerancijos lauką (A-ZC) bei kokybę (6–13) arba skaičiais išreikštas ribines nuokrypas (+/-).**
- **Tarpinių matmenų kalibriniai kamščiai - tik ribiniai kalibriniai kamščiai su matmenimis su kableliais!**
- **Lygius (tiesius) \varnothing su kiaurymių matmenimis žr. Nr. 484000, 484020, 484040 arba teiraukitės.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027, 484028.**

Kalibravimas: L6

Nominalus dydis: 40,001 - 50 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|---|
| Tolerancijos laukas | A |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|-------------|
| Tolerancijos laukas | G |
| Tolerancijos laukas | H |
| Tolerancijos laukas | J |
| Tolerancijos laukas | K |
| Tolerancijos laukas | M |
| Tolerancijos laukas | N |
| Tolerancijos laukas | P |
| Tolerancijos laukas | R |
| Tolerancijos laukas | S |
| Tolerancijos laukas | B |
| Tolerancijos laukas | T |
| Tolerancijos laukas | U |
| Tolerancijos laukas | V |
| Tolerancijos laukas | X |
| Tolerancijos laukas | Y |
| Tolerancijos laukas | Z |
| Tolerancijos laukas | ZA |
| Tolerancijos laukas | C |
| Tolerancijos laukas | D |
| Tolerancijos laukas | E |
| Tolerancijos laukas | F |
| Tolerancijos laukas | JS |
| Tolerancijos laukas | CD |
| Tolerancijos laukas | EF |
| Tolerancijos laukas | FG |
| Tolerancijos laukas | ZC |
| Tolerancijos laukas | ZB |
| Tolerancijos vertė | -1,95 - 3,9 |
| Norma | DIN 7164 |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma | DIN 2245-1 |
| Kokybė | 9 |
| Kokybė | 7 |
| Kokybė | 13 |
| Kokybė | 6 |
| Kokybė | 10 |
| Kokybė | 12 |
| Kokybė | 11 |
| Kokybė | 8 |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Nominalus dydis | 40,001 - 50 mm |
| Kalibravimas | L6 |
| Produkto rūšis | Kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|--|-----------|
| Žymėjimas lazeriu Tipas | 018940 |
| DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 019620 60 |
| Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 018400 60 |
| Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 028300 60 |
| DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 028340 60 |