

Priėmimo kalibras su skaičiais išreikšta tolerancija be užlaidos nusidėvimui, Tipas: A



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484028 A
GTIN	2050001952677
Produktų klasė	48B

Aprašymas

SVARBU: produktą galima konfigūruoti

Tolerancijos laukas: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kokybė: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominalus dydis: 2 - 2.999 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Priėmimo kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos be užlaidos nusidėvimui.

Priėmimo kalibras su skaičiais išreikšta tolerancija pvz., Nr. 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Pastaba:

- **Prašome nurodyti tikslų nominalųjį \varnothing ir tolerancijos lauką (A-ZC) bei kokybę (6–13) arba skaičiais išreikštas ribines nuokrypas (+/-).**
- **Tarpinių matmenų kalibriniai kamščiai - tik ribiniai kalibriniai kamščiai su matmenimis su kableliais!**

Kalibravimas: L6

Nominalus dydis: 2 - 2,999 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	A
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	K

Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	Y
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	ZC
Tolerancijos laukas	ZB
Tolerancijos vertė	-0,3 - 0,6
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Kokybė	13
Kokybė	11

Kokybė	6
Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	8
Kokybė	7
Kokybė	12
Kalibro rūšis	Priėmimo kalibrai
Nominalus dydis	2 - 2,999 mm
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Kalibrinis kamštis

Paslaugos

Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	019620 60
Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	018400 20
DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	028340 60
Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028300 20