

Kalibrinis kamštis su skaičiais išreikšta tolerancija su užlaida nusidėvėjimui, Tipas: C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484026 C
GTIN	2050001952479
Produktų klasė	48B

Aprašymas

SVARBU: produktą galima konfigūruoti

Tolerancijos laukas: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kokybė: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominalus dydis: 10.001 - 14 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164.

Ribinė kalibruojanti šakutė su skaičiais išreikšta tolerancija pvz., Nr. 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Pastaba:

- **Prašome nurodyti tikslų nominalųjį \varnothing ir tolerancijos lauką (A-ZC) bei kokybę (6–13) arba skaičiais išreikštas ribines nuokrypas (+/-).**
- **Tarpinių matmenų kalibriniai kamščiai - tik ribiniai kalibriniai kamščiai su matmenimis su kableliais!**
- **Lygius (tiesius) \varnothing su kiaurymių matmenimis žr. Nr. 484000, 484020, 484040 arba teiraukitės.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027, 484028.**

Kalibravimas: L6

Nominalus dydis: 10,001 - 14 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	A
---------------------	---

Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	Y
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	ZB
Tolerancijos laukas	ZC
Tolerancijos vertė	-1,35 - 2,7
Norma	DIN 7164

Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 2245-1
Kokybė	8
Kokybė	10
Kokybė	6
Kokybė	11
Kokybė	7
Kokybė	12
Kokybė	9
Kokybė	13
Nominalus dydis	10,001 - 14 mm
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Kalibrinis kamštis

Paslaugos

Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	019620 60
Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	018400 20
Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028300 20
DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	028340 60