



Universalių grąžtų rinkinys, Grąžto Ø: 4-10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifuoti kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis**. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių, mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **grėžimas**.

Turinys:

Po 1 grąžtą: dyd. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Pastaba:

Dėmesio – naudoti tik grėžimui (be smūgio)!

Techninis aprašymas

Grąžtų skaičius	5
Grąžto Ø	4 - 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM

Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis grėžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

Priedai

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 10 mm	787040 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 5 mm	787040 5
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 6 mm	787040 6
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 4 mm	787040 4
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 8 mm	787040 8