



Grąžtas betonui su kietlydinio plokštelėmis, Ø: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	786000 18
GTIN	4002395358434
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokšte. Su susiaurintu kotu.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui. Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø	10 mm
Darbinis ilgis	100 mm
Ø	18 mm
Bendras ilgis	160 mm
Ašmenys	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

