




Universalių grąžtų rinkinys ilgas, Grąžto Ø: 6-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifluota kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis**. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui. Visas ilgis 400 mm, sraigtinio griovelio ilgis 300 mm.

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių, mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **grėžimas**.

Turinys:

Po 1 grąžtą: dyd. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

Pastaba:

Dėmesio – naudoti tik grėžimui (be smūgio)!

Techninis aprašymas

Grąžtų skaičius	4
Grąžto Ø	6 - 12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis grėžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

Priedai

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto
Ø 8 mm

787045 8

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto
Ø 10 mm

787045 10

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto
Ø 12 mm

787045 12

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto
Ø 6 mm

787045 6