



Universalių grąžtų rinkinys, Grąžtų skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris

787010 7

GTIN

4002395369942

Produktų klasė

76G

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.
- Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.
- Betono armatūros.

Turinys:

Grąžtas Nr. 787000: po 1 vnt.

dyd. (Ø) 3; 4; 5; 6; 6; 8; 10

Pastaba:

- **Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be smūgio)!**
- Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.

Kotas: Cilindrinis kotas

Techninis aprašymas

Grąžto Ø	3 - 10 mm
Grąžtų skaičius	7
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

Priedai

Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 4 mm	787000 4
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 8 mm	787000 8
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 3 mm	787000 3
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 6 mm	787000 6
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 10 mm	787000 10
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 5 mm	787000 5