



Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis ilgas, Grąžto Ø: 10mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 787045 10 |
| GTIN | 9002741045952 |
| Produktų klasė | 76G |

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifluota kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis**. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių, mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **gręžimas**.

Pastaba:

Dėmesio – naudoti tik gręžimui (be smūgio)!

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Grąžto Ø | 10 mm |
| Spiralės ilgis | 300 mm |
| visas ilgis | 400 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Ašmenys | HM |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis gręžimas |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Produkto rūšis | Universalus grąžtas |