



HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3), Grąžto Ø: 4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 787047 4 |
| GTIN | 9002740000181 |
| Produktų klasė | 76G |

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifluota kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis**. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

HM universalinių 1/4 colio grąžtų rinkinys (**E 6,3**).

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių, mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **grėžimas**.

Pastaba:

Dėmesio – naudoti tik grėžimui (be smūgio)!

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| visas ilgis | 100 mm |
| Grąžto Ø | 4 mm |
| Spiralės ilgis | 39 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Ašmenys | HM |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis grėžimas |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | E 6,3 |
| Produkto rūšis | Universalus grąžtas |