



Našios grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, TwinForce®, poliruotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	723180 180
GTIN	4003773074779
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirta viršūnė, indukcinio būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), dvigubos ekscentrinės konstrukcijos lankstas.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, keliais komponentais padengtos rankenos.

Privalumai:

Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, kerpant reikia **50 % mažiau jėgos** lyginant su ankstesnėmis to paties dydžio šoninio kirpimo žnyplėmis.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	5,5 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	3,2 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	3 mm
Gamintojo pavadinimas	TwinForce
Norma	DIN ISO 5749

Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	taip
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės