

HOLEX**Fiksavimo žiedų replės, Tipas: A41****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 719905 A41 |
| GTIN | 4045197493149 |
| Produktų klasė | 72B |

Aprašymas**Modelis:**

Iškaltos iš vienos detalės. Replės, dengtos juoda antikorozine danga. Rankenos padengtos plastikiu. **B forma – lenktos žiaunos 90°.**

Paskirtis:

Įdėti ir išimti fiksavimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Forma | B |
| visas ilgis | 320 mm |
| Smaigalių Ø | 3,2 mm |
| išorinių fiksavimo žiedų Ø | 85 - 140 mm |
| Norma | DIN 5254 B |
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas |
| Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu |
| Rankena | su plastikine danga |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | su juoda antikoroazine danga |
| Keičiami galiukai | ne |
| Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |