

**Mechaniko šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, Visas ilgis: 125mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 724000 125    |
| GTIN             | 4003773018506 |
| Produktų klasė   | 73F           |

**Aprašymas****Modelis:**

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 63 HRC. Laisvai judinamas įlietas lankstas.

Chromuotos replės, plastikų padengtos rankenos.

**Standartas:****DIN ISO 5749****Apdirbama medžiaga:**

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki | 0,6 mm              |
| Kerpa minkštą vielą iki Ø       | 2,5 mm              |
| Kerpa kietą vielą iki Ø         | 1 mm                |
| visas ilgis                     | 125 mm              |
| su atidarymo spyruokle          | ne                  |
| Su atidarymo spyruokle          | ne                  |
| Norma                           | DIN ISO 5749        |
| Rankena                         | su plastikine danga |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)                           |
| Medžiaga          | Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva |
| Paviršius         | chromuotas   |
| Produkto rūšis    | pjaunančios žnyplės  |