



## Gręžimo karūna, Gręžimo kiaurymės Ø: 50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

788000 50

GTIN

4002395312566

Produktų klasė

76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Gręžimo karūna su **su prilituotomis, deimantu nušlifuotomis kietlydinio plokštelėmis**. Vidinis sriegis M16 kotui Nr. 788022.

#### Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui **smūginiais gręžtuvais arba perforatoriais** betone, mūre, natūraliame akmenyje ir t. t.

### Techninis aprašymas

Gręžimo skylės Ø

50 mm

Bendras ilgis

58 mm

Ašmenys

HM

Darbas su smūgiu / be smūgio

Smūginis gręžimas

Produkto rūšis

Karūninis grąžtas

**Priedai**

Centravimo grąžtas Ilgis 120 mm

788070 120

Tvirtinimo kotas gręžimo karūnai Visas ilgis 105 mm

788022 105