



## Mechaniko šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 110mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	724200 110
GTIN	4003773029649
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 63 HRC. Laisvai judinamas įlietas lankstas.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos. Su atidarymo spyruokle.

#### Standartas:

**DIN ISO 5749**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	110 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	1,2 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	3 mm
su atidarymo spyruokle	ne
Su atidarymo spyruokle	taip
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės