



Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, Visas ilgis: 140mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	723150 140
GTIN	4003773039747
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukcinio būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpančios kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,1 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	1,5 mm
visas ilgis	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	su juoda antikoroazine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės