



Sukimo momento stiprintuvas nuo 1300 dyd. plastikiniame lagamine, Maksimalus sukimo momentas: 2700Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659980 2700
GTIN	5060207560115
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis, rankiniu būdu valdomas sukimo momento multiplikatorius, kad varžtai būtų priveržiami kontroliuojant. Stiprintuvas ir atrama iš aukštos kokybės plieno. Su pavarų dėžės apsauga nuo perkrovos. **Įėjimo pavara** su vidiniu keturbriauniu varantiesiems įrankiams, pvz., terkšlei, skersiniai rankenai, dinamometriniam raktui. Prasminga valdyti dinamometriniu raktu, kad būtų galima patikrinti maksimalią prietaisų apkrovą ir varžtų priveržimo vertes. **Išėjimo pavara** su išoriniu keturbriauniu, skirtu užmaunamų raktų antgaliams tvirtinti (dėl didelių sukimo momentų geriausiai naudokite didelės mašinų varžtų antgalius).

Itin preciziškai apdorota pavarų dėžė su nušlifuotais krumpliaračiais ir honinguotomis kiaurymėmis garantuoja tikslų bei nuolat atkuriamą sukimo momento perdavimą. Išskirtinis, ne mažesnis nei $\pm 4\%$ tikslumas. Labai kompaktiška ir lengva konstrukcija, pasižymi ilgaamžiškumu ir beveik nereikalauja techninės priežiūros. Tiekiami plastikiniame lagamine.

Privalumai:

Naudojant sukimo momento multiplikatorius, galima perduoti didesnius sukimo momentus, esant atitinkamai mažai svirčiai.

Pastaba:

Alternatyvūs atraminiai įtaisai, skirti Nr. 659980 dyd. 2000 ir 7000 tiekiami pagal paklausimą. Nr. 659980 dyd 2000 pagal užklausimą galima įsigyti su elektroniniais matavimo verčių davikliais.

Techninis aprašymas

Maksimalus sukimo momentas (jeinant)	540 Nm
Išėjimo kvadratas	1 in
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas	1:5
rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis	600 Nm
Maksimalus sukimo momentas	2700 Nm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Svoris	3,8 kg
Apsauga nuo perkrovos	taip
Grįžtamosios eigos fiksatorius	ne
Ø D	108 mm
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius	2
Ilgis I	398 mm
Aukštis H	100 mm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Matavimo tikslumas	4 %
Matmuo R1	85 mm
Matmuo R2	140 mm
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas