



Mechaniko šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	724200 125
GTIN	4003773005315
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 63 HRC. Laisvai judinamas įlietas lankstas.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	0,6 mm
visas ilgis	125 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	1 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	2,5 mm
su atidarymo spyruokle	ne
Su atidarymo spyruokle	ne
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės