



Sukimo momento stiprintuvas nuo 1300 dyd. plastikiniame lagamine, Maksimalus sukimo momentas: 3000Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659980 3000
GTIN	5060207567435
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis, rankiniu būdu valdomas sukimo momento multiplikatorius, kad varžtai būtų priveržiami kontroliuojant. Stiprintuvas ir atrama iš aukštos kokybės plieno. Su pavarų dėžės apsauga nuo perkrovos. **Iėjimo pavara** su vidiniu keturbriauniu varantiesiems įrankiams, pvz., terkšlei, skersiniai rankenai, dinamometriniam raktui. Prasminga valdyti dinamometriniu raktu, kad būtų galima patikrinti maksimalią prietaisų apkrovą ir varžtų priveržimo vertes. **Išėjimo pavara** su išoriniu keturbriauniu, skirtu užmaunamų raktų antgaliams tvirtinti (dėl didelių sukimo momentų geriausiai naudokite didelės mašinų varžtų antgalius).

Itin preciziškai apdorota pavarų dėžė su nušlifuotais krumpliaračiais ir honinguotomis kiaurymėmis garantuoja tikslų bei nuolat atkuriamą sukimo momento perdavimą. Išskirtinis, ne mažesnis nei $\pm 4\%$ tikslumas. Labai kompaktiška ir lengva konstrukcija, pasižymi ilgaamžiškumu ir beveik nereikalauja techninės priežiūros. Tiekiami plastikiniame lagamine.

Privalumai:

Naudojant sukimo momento multiplikatorius, galima perduoti didesnius sukimo momentus, esant atitinkamai mažai svirčiai.

Pastaba:

Alternatyvūs atraminiai įtaisai, skirti Nr. 659980 dyd. 2000 ir 7000 tiekiami pagal paklausimą. Nr. 659980 dyd 2000 pagal užklausimą galima įsigyti su elektroniais matavimo verčių davikliais.

Techninis aprašymas

Maksimalus sukimo momentas (įeinantis)	193 Nm
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius	1
Apsauga nuo perkrovos	taip
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas	1:15,5
Grįžtamosios eigos fiksatorius	taip
Svoris	6,1 kg
Ø D	108 mm
Maksimalus sukimo momentas	3000 Nm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Išėjimo kvadratas	1 in
rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis	250 Nm
Ilgis l	498 mm
Aukštis H	131 mm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Matavimo tikslumas	4 %
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas