



Priekinio kirpimo žnyplės, poliruotos, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	721100 160
GTIN	4003773040620
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su trumpu lankstu. Pjovimo briaunos grūdintos indukcinio būdu (apie 64 HRC). Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.

Standartas:

DIN ISO 5748

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio greitapjovis plienas, kaldintas, keletą kartų grūdintas.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,5 mm
visas ilgis	160 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2 mm
Norma	DIN ISO 5748
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga

Galvutė	poliruota
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės