



Sukimo momento stiprintuvas nuo 1300 dyd. plastikiniame lagamine, Maksimalus sukimo momentas: 4500Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659980 4500
GTIN	5060207567442
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis, rankiniu būdu valdomas sukimo momento multiplikatorius, kad varžtai būtų priveržiami kontroliuojant. Stiprintuvas ir atrama iš aukštos kokybės plieno. Su pavarų dėžės apsauga nuo perkrovos. **Išėjimo pavara** su vidiniu keturbriauniu varantiesiems įrankiams, pvz., terkšlei, skersiniai rankenai, dinamometriniam raktui. Prasminga valdyti dinamometriniu raktu, kad būtų galima patikrinti maksimalią prietaisų apkrovą ir varžtų priveržimo vertes. **Išėjimo pavara** su išoriniu keturbriauniu, skirtu užmaunamų raktų antgaliams tvirtinti (dėl didelių sukimo momentų geriausiai naudokite didelės mašinų varžtų antgalius).

Itin preciziškai apdorota pavarų dėžė su nušlifuotiis krumpliaračiais ir honinguotomis kiaurymėmis garantuoja tikslų bei nuolat atkuriamą sukimo momento perdavimą. Išskirtinis, ne mažesnis nei $\pm 4\%$ tikslumas. Labai kompaktiška ir lengva konstrukcija, pasižymi ilgaamžiškumu ir beveik nereikalauja techninės priežiūros. Tiekama plastikiniame lagamine.

Privalumai:

Naudojant sukimo momento multiplikatorius, galima perduoti didesnius sukimo momentus, esant atitinkamai mažai svirčiai.

Pastaba:

Alternatyvūs atraminiai įtaisai, skirti Nr. 659980 dyd. 2000 ir 7000 tiekiami pagal paklausimą. Nr. 659980 dyd 2000 pagal užklausimą galima įsigyti su elektroniniais matavimo verčių davikliais.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis	200 Nm
Svoris	7 kg
Maksimalus sukimo momentas	4500 Nm
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidininimas	1:26
Ø D	108 mm
Maksimalus sukimo momentas (įeinantis)	173 Nm
Išėjimo kvadratas	1 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Apsauga nuo perkrovos	taip
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius	1
Grįžtamosios eigos fiksatorius	taip
Ilgis l	498 mm
Aukštis H	149 mm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Matavimo tikslumas	4 %
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas