



## Kompaktiškos šoninio kirpimo žnyplės, X-Cut<sup>®</sup>, chromuotos, rankenos su apvaskalais izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	724310 160
GTIN	4003773075141
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie. 64 HRC). **Kiauras lankstas** didesniai stabilumui užtikrinti.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

**Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** darbams prie įtampos iki 1000 V.

#### Standartas:

**DIN ISO 5749**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,8 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,7 mm
Gamintojo pavadinimas	X-Cut
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės