

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 140mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	724840 140
GTIN	4045197417015
Produktų klasė	71B

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

Standartas:**DIN ISO 5749****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	1,8 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	2,8 mm
visas ilgis	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės