



Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 723500 160 |
| GTIN | 4003773040705 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Tvirta viršūnė, indukcinio būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), įlietas judrus lankstas.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--|
| visas ilgis | 160 mm |
| Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki | 2 mm |
| Kerpa minkštą vielą iki Ø | 3,4 mm |
| Kerpa kietą vielą iki Ø | 2,5 mm |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas |
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC) |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne |
| su atidarymo spyruokle | ne |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |