



## Našios grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, TwinForce®, poliruotos, Visas ilgis: 180mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	723170 180
GTIN	4003773074762
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta viršūnė, indukcinio būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), dvigubos ekscentrinės konstrukcijos lankstas.

Replės, dengtos juoda antikorozinė danga, galvutė poliruota, plastikine padengtos rankenos.

#### Privalumai:

**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės**, kerpant reikia **50 % mažiau jėgos** lyginant su ankstesnėmis to paties dydžio šoninio kirpimo žnyplėmis.

#### Standartas:

**DIN ISO 5749**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	3 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	3,2 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	5,5 mm
Gamintojo pavadinimas	TwinForce
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės su atidarymo spyruokle	taip ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės