



## Sukimo momento stiprintuvas skardiniame lagamine, Maksimalus sukimo momentas: 2000Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659975 2000
GTIN	4018754186808
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninis, rankiniu būdu valdomas sukimo momento multiplikatorius, kad varžtai būtų priveržiami kontroliuojant. Stiprintuvas ir atrama iš aukštos kokybės plieno. Su pavarų dėžės apsauga nuo perkrovos. **Išėjimo pavara** su vidiniu keturbriauniu varantiesiems įrankiams, pvz., terkšlei, skersiniai rankenai, dinamometriniam raktui. Prasminga valdyti dinamometriniu raktu, kad būtų galima patikrinti maksimalią prietaisų apkrovą ir varžtų priveržimo vertes. **Išėjimo pavara** su išoriniu keturbriauniu, skirtu užmaunamų raktų antgaliams tvirtinti (dėl didelių sukimo momentų geriausiai naudokite didelės mašinų varžtų antgalius).

Tikslios planetinės pavaros garantuoja tikslų sukimo momentų perdavimą su ilgalaikiu **±5% tikslumu**. Tiekama lakštinio metalo lagamine.

#### Privalumai:

Naudojant sukimo momento multiplikatorius, galima perduoti didesnius sukimo momentus, esant atitinkamai mažai svirčiai.

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Išėjimo kvadratas	1 in
Grįžtamosios eigos fiksatorius	taip
Apsauga nuo perkrovos	taip

rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis	200 Nm
Pavarų dėžės perdavimo santykis	16:1
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas	1:12,5
Ø D	95 mm
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius	1
Maksimalus sukimo momentas	2000 Nm
Maksimalus sukimo momentas (įeinantis)	160 Nm
Svoris	7 kg
Ilgis l	330 mm
Aukštis H	161 mm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Matavimo tikslumas	5 %
Serija	MULTIPOWER MP300
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas