



## Sukimo momento stiprintuvas skardiniame lagamine, Maksimalus sukimo momentas: 3000Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659975 3000
GTIN	4018754186815
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninis, rankiniu būdu valdomas sukimo momento multiplikatorius, kad varžtai būtų priveržiami kontroliuojant. Stiprintuvas ir atrama iš aukštos kokybės plieno. Su pavarų dėžės apsauga nuo perkrovos. **Išėjimo pavara** su vidiniu keturbriauniu varantiesiems įrankiams, pvz., terkšlei, skersiniai rankenai, dinamometriniam raktui. Prasminga valdyti dinamometriniu raktu, kad būtų galima patikrinti maksimalią prietaisų apkrovą ir varžtų priveržimo vertes. **Išėjimo pavara** su išoriniu keturbriauniu, skirtu užmaunamų raktų antgaliams tvirtinti (dėl didelių sukimo momentų geriausiai naudokite didelės mašinų varžtų antgalius).

Tikslios planetinės pavaros garantuoja tikslų sukimo momentų perdavimą su ilgalaikiu **±5% tikslumu**. Tiekama lakštinio metalo lagamine.

#### Privalumai:

Naudojant sukimo momento multiplikatorius, galima perduoti didesnius sukimo momentus, esant atitinkamai mažai svirčiai.

### Techninis aprašymas

Ø D	95 mm
Išėjimo kvadratas	1 in
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius	1
Maksimalus sukimo momentas (įeinantis)	240 Nm

Pavarų dėžės perdavimo santykis	16:1
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Maksimalus sukimo momentas	3000 Nm
Apsauga nuo perkrovos	taip
rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis	300 Nm
Svoris	7 kg
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas	1:12,5
Grįžtamosios eigos fiksatorius	taip
Ilgis l	330 mm
Aukštis H	161 mm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Matavimo tikslumas	5 %
Serija	MULTIPOWER MP300
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas