



Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 3,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660100 3,5
GTIN	4013288102119
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; **briaunos su deimantiniu sluoksniu**. 6-briaunė profilinė geležtė nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.

Privalumai:

- **Maksimalus atsparumas susidėvimui ir mažos išmetimo jėgos dėl deimantinės dangos.**
- **Greitas ir ergonomiškas darbas dėl ergonomiškos formos rankenos.**
- **Didelis jėgos perdavimas dėl integruotų minkštų zonų.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Ženklinimas pavaros simboliu ir dydžiu ant dangtelio.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	75 mm
Ašmenų / briaunos storis a	0,6 mm
Ašmenų plotis b	3,5 mm
visas ilgis	156 mm
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai

Produkto rūšis

Atsuktuvai